

Манометр PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

№ изделия: 8081401

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 16 bar
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	63
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	1,6
Класс защиты	IP65
Температура хранения	-40 ... 70 °C
Температура среды	-40 ... 200 °C
Температура окружающей среды	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	G1/4
Материалы в контакте со средой	Легированная сталь, нержавеющая
Материал резьбовой заглушки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал корпуса	ABS Легированная сталь, нержавеющая
Материал экрана	PC
Цвет корпуса	серебряный
Вес продукта	160 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода