

Поводок DARD-L8-20-S

№ изделия: 8081466

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Радиальное отклонение +/-	2,5 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Кратковременная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	1.100 N
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	550 N
Вес продукта	137 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Free of copper
Материал адаптера	Анодированный алюминий
Материал винтов	Гальванизированная сталь