


# Амортизатор DYSS-4-4-Y1F

№ изделия: 8081769

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Ход	4 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	1 m/s
Время сброса короткое	0,2 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	4 mm
Макс. усилие остановки	100 N
Макс. момент затяжки	1 Nm
Макс. потребление энергии на ход	0,8 J
Макс. потребление энергии в час	5.500 J
Макс. остаточная энергия	0,006 J
Усилие сброса	0,7 N
Вес продукта	4,5 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь
Материал штока	Легированная сталь