

# Трехкоординатный портал УХМР-2

№ изделия: 8082256

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Требуемая линейность монтажных поверхностей	0,1 mm/m
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	3D порталная система С электрическими и пневматическими приводами
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Температура окружающей среды	10 ... 45 °C
Межсервисный интервал	2.500 km
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал монтажной скобы	Анодированный алюминий сталь, гальванизированная
Материал энергетической цепи	РА с армированием