

Параллельный набор EAMM-U-87-T46-67A-114

№ изделия: 8084496

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Размер | 87 |
| Межосевое расстояние | 114 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Коэффициент редукции | 1:1 |
| Макс. скорость | 3.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | 0 ... 50 °C |
| Массовый момент инерции | 41,2 kgmm ² |
| Движущий момент на холостом ходу | 0,22 Nm |
| Передаваемый момент | 3 Nm |
| Вес продукта | 966 g |
| Код интерфейса, привод | T46 |
| Код интерфейса, двигатель | 67A |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |