

Передаточный модуль EMGA-60-A-G5-60P

№ изделия: 8085345

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	60 mm
Размер фланца двигателя	60 mm
Угловой люфт	0,27 deg
Тип редуктора	Редуктор под прямым углом
Коэффициент редукции	5:1
Макс. входная скорость	13.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	24 Nm
Момент инерции редуктора	0,257 kgcm ²
Максимальный выходной момент	38 Nm
Макс. эффективность	95 %
Сопротивление вращению	1,9 Nm/arcmin
Вес продукта	1.700 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	60G
Интерфейс редуктора, вал привода	60P
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)