

Манометр PAGN-26-10-G18S

№ изделия: 8088985

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 10 bar
Номинальный размер манометра	26
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	4
Класс защиты	IP43
Температура хранения	-5 ... 50 °C
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	G1/8 with sealing ring
Материалы в контакте со средой	ABS Латунь
Материал резьбовой заглушки	ABS
Материал корпуса	ABS
Материал экрана	PS
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	8 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода