

Параллельный набор EAMM-U-45-V32-38AA-63

№ изделия: 8092623

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	45
Межосевое расстояние	63 mm
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	4,35 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,05 Nm
Передаваемый момент	1 Nm
Вес продукта	259 g
Код интерфейса, привод	V32
Код интерфейса, двигатель	38AA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)