

Соединительный кабель NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

№ изделия: 8093270

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2025 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Идентификация кабеля | Без держателя маркировочных табличек |
| Вес продукта | 35 g |
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Разъем |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Угловой |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | USB 3.0 тип B micro |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 10 |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода | 9 |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | 2x screws M2x0.4 |
| Электрическое подключение 2, функция | Сторона контроллера |
| Электрическое подключение 2, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 2, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | USB 3.0 тип B micro |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 10 |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода | 9 |
| Электрическое подключение 2, тип монтажа | 2x threaded bush M2x0.4 |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 0 ... 30 V |
| Диапазон рабочего напряжения AC | 0 ... 30 V |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | 1,4 A |
| Импульсная мощность | 1 kV |
| Shielding | Да |
| Свойства передачи | as per system communication AP |
| Длина кабеля | 0,45 m |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Условия испытания кабеля | Условия испытания - по запросу |
| Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля | ≥ 62 mm |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля | ≥ 62 mm |
| Диаметр кабеля | 6,2 mm |
| Структура кабеля | 2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) |
| Номинальное сечение провода | 0,32 mm ² |
| Класс защиты | IP20 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C -10 ... 80 °C |
| Температура хранения | -10 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Степень загрязнения | 1 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PVC |
| Цвет оплетки кабеля | Черный |
| Материал корпуса | PVC |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал изоляции | PVC |