

# Карта памяти SAMC-M-MS-G32-G2

№ изделия: 8094425

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Емкость памяти	32 Gigabyte
Инструкции по эксплуатации	Устройство было разработано и изготовлено эксклюзивно для промышленного и коммерческого использования. Его не разрешается использовать для личных нужд.
Проект	microSDHC
Тип конструкции	Исполнение с MLC ячейками памяти (многоуровневые ячейки)
Класс скорости	Class 10
Макс. скорость чтения	70 MB/s 50 MB/s
Количество записанных/удаленных циклов	96 TBW