


# Крепление на H-рейку CAFМ-X4-H

№ изделия: 8095158

★ Линейка основной продукции

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	29 mm
Высота	4,2 mm
Длина	169 mm
Проект	Version X4 для монтажной рейки
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Вес продукта	38 g
Тип крепления	C фиксацией
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Легированная сталь, нержавеющая