

Line choke CAMF-C6-FD-C6-11A

№ изделия: 8096867

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Защита от короткого замыкания	Нет
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	6 A
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 600 V
Nominal inductance	3,7 mH
Nominal inductance tolerance	10 %
Линейная частота	50 ... 60 Hz
Напряжение изоляции	4.000 V
Размеры W x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Авторизация	ENEC с UL - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 40 °C
Класс защиты	IP00
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Вес продукта	940 g
Тип крепления	Монтажная плата, болтовая
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение при сборке	горизонтально
Электрическое подключение 1, функция	Питание
Электрическое подключение 1, тип подключения	Клеммная колодка
Электрическое подключение 1, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	6
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	6
Electrical connection 1, conductor cross section	4 mm ²