

Соединительный кабель NEBS-M12G5-ES-15-LE5

№ изделия: 8097576

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Идентификация кабеля | с 2х держателями маркировочных табличек |
| Вес продукта | 828 g |
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Круглый |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | M12x1, A-код в соответствии с EN 61076-2-101 |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 5 |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода | 5 |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | Фиксация винта |
| Электрическое подключение 2, функция | Сторона контроллера |
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Кабель |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | Открытый конец |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 5 |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода | 5 |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 0 ... 60 V |
| Диапазон рабочего напряжения AC | 0 ... 48 V |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | 4 A |
| Импульсная мощность | 1,5 kV |
| Shielding | Да |
| Длина кабеля | 15 m |
| Атрибуты кабеля | Suitable for energy chains |
| Условия испытания кабеля | Условия испытания - по запросу |
| Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля | ≥ 26 mm |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля | ≥ 52 mm |
| Диаметр кабеля | 5,25 mm |
| Допустимое отклонение диаметра кабеля | ± 0,2 mm |
| Структура кабеля | 5x0,34 С защитой |
| Номинальное сечение провода | 0,34 mm ² |
| Концы проводов | Отрезать прямо |
| Класс защиты | IP65 IP67 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Температура окружающей среды | -40 ... 80 °C -25 ... 60 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал оплетки кабеля | TPE-U(PUR) |
| Цвет оплетки кабеля | Черный |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал электрического контакта | Никелированная и позолоченная бронза |
| Материал изоляции | PP |