

Монтажная плата VABS-P16-10S-M5

№ изделия: 8097804

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	26 mm
Положение при сборке	Любое
Специальные характеристики	Совместим с кислородом по DIN EN 1797
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	0 ... 7 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Инертные газы Воздух Кислород Азот
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна Максимальный размер частиц: 5 мкм
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 60 % не конденсирующий
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	25 g
Тип крепления	со сквозным отверстием с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав