

Блок подготовки воздуха MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

№ изделия: 8098365

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Манометр	с манометром
Operating pressure МПа	0,1 ... 1 МПа
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Стандартный номинальный расход	5.300 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Compatibility with ester oil not guaranteed
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-5 ... 50 °C
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	1.250 g
Тип крепления	Линейный монтаж Без монтажной скобы с принадлежностями Опция
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)