

# Зажимная втулка EAMH-145-22-C34

№ изделия: 8098588

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	145
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	32,5 kgmm <sup>2</sup>
Вес продукта	198 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)