

Индикатор положения SAMH-F12-MK-A2

№ изделия: 8101084

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	2 proximity switches with explosion protection and high level of IP protection
Инструкции по эксплуатации	The SIL certification for the entire product is invalidated when used with angle seat valve VZXA.
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Вес продукта	151 g
Материал уплотнений	EPDM
Материал корпуса	Алюминий РА с армированием
Класс защиты	IP65 IP67
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III