


# Штуцер NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

№ изделия: 8104287

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                  | Значение                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Размер контейнера                               | 10                                                                          |
| Тип конструкции                                 | Tubing mounted via clamped connection                                       |
| Проект                                          | Прямое исполнение                                                           |
| Размер                                          | Diameter 8 mm                                                               |
| Соединение для текучих сред                     | UNF1/4-28                                                                   |
| Fluid connection 2                              | For tubing outside diameter 3.2 mm (1/8")                                   |
| Среда                                           | Среда<br>Газообразная среда                                                 |
| Note on the medium                              | Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой       |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,075 ... 0,6 MPa                                                          |
| Полный диапазон температур рабочего давления    | -0,75 ... 6 bar                                                             |
| Operating pressure for entire temperature range | -10,875 ... 87 psi                                                          |
| Температура среды                               | 0 ... 50 °C                                                                 |
| Температура окружающей среды                    | 0 ... 50 °C                                                                 |
| Температура хранения                            | -20 ... 70 °C                                                               |
| Тип уплотнения                                  | Твердый                                                                     |
| Положение при сборке                            | Любое                                                                       |
| Номинальный момент затяжки                      | 15 Ncm                                                                      |
| Допуск для номинального момента затяжки         | ± 15 %                                                                      |
| Вес продукта                                    | 0,44 g                                                                      |
| Материалы в контакте со средой                  | PP                                                                          |
| Материал резьбовой заглушки                     | РА с армированием                                                           |
| Замечания по материалу                          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Безопасны для пищевых продуктов                 | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                                                          |
| Инструкции по эксплуатации                      | See application note (available on the Support Portal at festo.com)         |