

Штекерная розетка NECV-B2W3L-P-P12

№ изделия: 8105013

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Дополнительные функции	Защитный кожух
Частота соединения	50
Вывод кабеля	Угловой
Примечание по выводу кабеля	180° поворотный
Вес продукта	19,5 g
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, технология подключения	Расположение контактов тип В по промышленному стандарту, 11 мм
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 1, тип монтажа	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	20,4 ... 27,6 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Диапазон рабочего напряжения AC	20,4 ... 27,6 V
Номинальное рабочее напряжение AC	24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Подключение заземления	Имеется в наличии
Резьбовое подключение кабеля	M15x1,5
Диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Номинальное сечение провода	≤ 1,5 mm ²
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	прозрачный
Материал винтового фиксатора	Steel, nickel-plated
Материал уплотнений	HNBR
Материал электрического контакта	Tin-plated brass