


# Параллельный набор EAMM-U-86-S62-80PB-177

№ изделия: 8105905

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	86
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	175 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	0,25 Nm
Передаваемый момент	9,5 Nm
Вес продукта	3.300 g
Код интерфейса, привод	S62
Код интерфейса, двигатель	80PB 80R
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)