

Клеммник NECC-L8G5-C1

№ изделия: 8106756

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Вывод кабеля	Прямой
Вес продукта	3,8 g
Размер контейнера	1
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, технология подключения	Manufactured by Assmann WSW components GmbH
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	5
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Вставной
Электрическое подключение 2, технология подключения	Пружинная клемма
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 300 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	8 A
Импульсная мощность	1,6 kV
Shielding	Нет
Номинальное сечение проводника (AWG)	AWG28 - 16
Класс защиты	IP20
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный