

Катушка электромагнитная VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME

№ изделия: 8109386

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	230 V AC: 50/60 Hz, мощность: 3.5 VA 230 V DC: 3.5 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Сертификационный департамент	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP66
Вес продукта	580 g
Электрическое подключение	Клемная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)