

Катушка электромагнитная VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

№ изделия: 8109388

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Тип управления | электрический |
| Положение при сборке | Любое |
| Индикатор позиции переключения | Нет |
| Внутренний предохранитель | Защита плавкими предохранителями |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Класс изоляции | H |
| Характеристики катушки | 24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Гц, мощность 3.5 VA |
| Допустимые колебания напряжения | -15 % / +10 % |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Сертификационный департамент | BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X |
| Категория ATEX Газ | II 2G |
| Категория ATEX Пыль | II 2D |
| Взрывозащита типа "Газ" | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb |
| Взрывозащита типа "Пыль" | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Класс защиты | IP66 |
| Вес продукта | 580 g |
| Электрическое подключение | Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |