

Предохранительный зажим NPAR-QE-S-Q16-P10

№ изделия: 8113233

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Положение при сборке	Любое
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс чистоты помещения	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	0,39 g
Пневматическое присоединение	Для шлангов с наружным диаметром 16 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)