

Катушка электромагнитная VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME

№ изделия: 8118174

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	110 V AC: 50/60 Hz, мощность: 3.5 VA 110 V DC: 3.5 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Сертификационный департамент	INMETRO DNV 19.0135X
Взрывозащита типа "Газ"	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP66
Вес продукта	580 g
Электрическое подключение	Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)