

Катушка электромагнитная VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME

№ изделия: 8118177

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Тип управления | электрический |
| Положение при сборке | Любое |
| Индикатор позиции переключения | Нет |
| Внутренний предохранитель | Защита плавкими предохранителями |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Класс изоляции | H |
| Характеристики катушки | 24 V AC: 50/60 Hz, мощность: 12 VA 24 V DC: 12 W |
| Допустимые колебания напряжения | -15 % / +10 % |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Сертификационный департамент | INMETRO DNV 19.0135X |
| Взрывозащита типа "Газ" | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Взрывозащита типа "Пыль" | Ex tb IIIC T120°C Db |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Класс защиты | IP66 |
| Вес продукта | 580 g |
| Электрическое подключение | Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |