

Катушка электромагнитная VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME

№ изделия: 8118317

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Гц, мощность 3.5 VA
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Сертификационный департамент	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Взрывозащита типа "Газ"	Ex e mb IIC T5, T6
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP66
Вес продукта	580 g
Электрическое подключение	Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)