

Катушка электромагнитная VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

№ изделия: 8118326

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 40/65 Hz, мощность 1.8 VA
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Сертификационный департамент	INMETRO DNV 17.0042X
Взрывозащита типа "Газ"	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Вес продукта	330 g
Электрическое подключение	Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)