

Катушка электромагнитная VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME

№ изделия: 8118329

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, мощность 1.8 VA
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Сертификационный департамент	GYJ17.1235X
Взрывозащита типа "Газ"	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Вес продукта	330 g
Электрическое подключение	Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)