


# Линейный портал УХСЛ-1-В

№ изделия: 8122264

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Требуемая линейность монтажных поверхностей	0,1 mm/m
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	Линейная портальная система С электрическими и пневматическими приводами
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Межсервисный интервал	2.500 km
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал монтажной скобы	Алюминий Легированная сталь, нержавеющая
Материал энергетической цепи	РА с армированием