

cantilever system YXCA-1-B

№ изделия: 8122270

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Требуемая линейность монтажных поверхностей	0,1 mm/m
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	3D порталная система С электрическими и пневматическими приводами
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Межсервисный интервал	2.500 km
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал монтажной скобы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал энергетической цепи	РА с армированием