

Модуль перемещения ENMY-LP-ELGC-80-TB-KF- -

№ изделия: 8122321

FESTO



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Эффективный диаметр приводной шестерни	33,42 mm
Рабочий ход	200 ... 1.200 mm
Требуемая линейность монтажных поверхностей	0,1 mm/m
Удлинение зубчатого ремня	0,2 %
Шаг зубчатого ремня	3 mm
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль С зубчатым ремнем
Определение позиции	Для герконов
Макс. ускорение	15 m/s ²
Макс. скорость	1,5 m/s
Точность повторения	±0,1 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Макс. усилие подачи F _x	250 N
Коэффициент подачи	105 mm/U
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)