

Монтажная плата VABS-K2-10S-16-M6-P

№ изделия: 8122827

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	10
Условный проход	1,6 mm
Соединение для текучих сред	Внутренняя резьба М6
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Connection direction on the side
Макс. количество распределителей	1
Направление потока	нерeverсивный
Рабочая среда	Среда Газообразная среда
Примечание по рабочей среде	Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,2 Nm
Вес продукта	7 g
Способ крепления на плате	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной платы	PEEK