

Соединительный кабель NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

№ изделия: 8122832

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. кол-во электромагнитных катушек	1
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	2 g
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства Дискретный выход
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Cable with socket
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Plug pattern HP
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	2
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Push-pull с блокировкой от непреднамеренного отключения
Электрическое подключение 2, функция	Питание Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	2 отдельных провода
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	2
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 24 V
Shielding	Нет
Примечание по работе	Operate only with external power reduction
Длина кабеля	0,3 m
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 11 mm
Диаметр кабеля	0,96 mm
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал корпуса	PEEK
Цвет корпуса	Серый
Материал изоляции	PVC