

Параллельный набор EAMM-U-87-T46-70A-147

№ изделия: 8126165

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Размер | 87 |
| Межосевое расстояние | 147 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Коэффициент редукции | 1:1 |
| Макс. скорость | 3.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | 0 ... 50 °C |
| Массовый момент инерции | 41,2 kgmm ² |
| Движущий момент на холостом ходу | 0,22 Nm |
| Передаваемый момент | 3 Nm |
| Вес продукта | 1.037 g |
| Код интерфейса, привод | T46 |
| Код интерфейса, двигатель | 70A |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |