


# Осевой набор EAMM-A-T46-60R

№ изделия: 8126174

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальная длина	47 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	10 Nm
Вес продукта	413 g
Код интерфейса, привод	T46
Код интерфейса, двигатель	60R
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)