

Угловой комплект ЕНАМ-АК-L9-90-L9-90-MR

№ изделия: 8128215

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	90
Положение при сборке	Правый
Тип конструкции	Standard design
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	3.623 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом
Код интерфейса, базовый	L9-90
Interface code, layout	L9-90
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал винтов	Steel, nickel-plated
Материал центрирующих элементов	Легированная сталь