

# Амортизатор DYEF-G8-M5-Y1-F1A

№ изделия: 8131071

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M5
Ход	1,5 mm
Демпфирование	P демпфирование без металлических упоров
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Варианты	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. скорость удара	0,8 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	1,5 mm
Макс. момент затяжки	0,8 Nm
Макс. потребление энергии на ход	0,05 J
Вес продукта	8,4 g
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь