

Амортизатор DYEF-G8-M12-Y1-F1A

№ изделия: 8132355

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M12
Ход	1,2 mm
Демпфирование	P демпфирование без металлических упоров
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Варианты	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. скорость удара	0,8 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	1,2 mm
Макс. момент затяжки	5 Nm
Макс. потребление энергии на ход	0,35 J
Вес продукта	72,5 g
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь