

Индикатор положения SASF-S2-B-V-A20

№ изделия: 8140395

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 360 deg
Дополнительные функции	Adjustable actuating lugs
Размеры W x L x H	Ø 65 x 48,5
Стойкость к вибрации	Тест транспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	96 g
Тип крепления	По VDI/VDE 3845
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал разделителя	PA
Материал корпуса	PA PP Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая