

Индикатор положения SASF-S3-B-F-A20

№ изделия: 8140396

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 180 deg
Подключение позиционера и датчика положения соответствует стандарту	VDI/VDE 3845 размер AA 1
Размеры W x L x H	Ø 40 x 32
Стойкость к вибрации	Тест транспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	24 g
Тип крепления	По VDI/VDE 3845
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал разделителя	PP
Материал корпуса	PP
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая