

Набор переходных плит ЕНАМ-МА-Е19-25-V3

№ изделия: 8140776

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20 25 26 32
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Mounting kit
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Вес продукта	135 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом
Код интерфейса, базовый	E8-35
Interface code, layout	E8-35
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал винтов	Сталь
Материал центрирующих элементов	Легированная сталь