

Передаточный модуль EMGA-60-P-G12-EAS-60

№ изделия: 8141736

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	60 mm
Размер фланца двигателя	60 mm
Угловой люфт	0,2 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	12:1
Макс. входная скорость	13.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	44 Nm
Момент инерции редуктора	0,138 kgcm ²
Максимальный выходной момент	70 Nm
Макс. эффективность	96 %
Сопротивление вращению	2,8 Nm/arcmin
Вес продукта	1.100 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	60H
Интерфейс редуктора, вал привода	60P
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)