

Передаточный модуль EMGA-40-P-G12-SST-42

№ изделия: 8141763

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	42 mm
Угловой люфт	0,31 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	12:1
Макс. входная скорость	18.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	20 Nm
Момент инерции редуктора	0,026 kgcm ²
Максимальный выходной момент	32 Nm
Макс. эффективность	96 %
Сопротивление вращению	1 Nm/arcmin
Вес продукта	450 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	40G
Интерфейс редуктора, вал привода	42A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)