


# Передаточный модуль EMGA-60-P-G12-SST-57

№ изделия: 8141765

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	60 mm
Размер фланца двигателя	57 mm
Угловой люфт	0,17 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	12:1
Макс. входная скорость	13.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	44 Nm
Момент инерции редуктора	0,118 kgcm <sup>2</sup>
Максимальный выходной момент	70 Nm
Макс. эффективность	96 %
Сопротивление вращению	2,8 Nm/arcmin
Вес продукта	1.100 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	60G
Интерфейс редуктора, вал привода	57A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)