

Двойной ниппель NPFC-DS-M5-M5-M

№ изделия: 8142592

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал резьбового фитинга | Никелированная латунь |
| Размер контейнера | 10 |
| Рабочее давление | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 1,78 Nm |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 2 | 1,78 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 20 % |
| Вес продукта | 2,55 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | M5 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | M5 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | PVC |