

Соединитель кабеля NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

№ изделия: 8151587

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-40 ... 75 °C
Класс защиты	IP66 IP68
Примечание по классу защиты	IP68 at 5 bar for 30 minutes
Категория АTEX Газ	II 2G
Категория АTEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex eb IIC Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tb IIIC Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU RoHS
Размер	M20x1,5
Диаметр кабеля	4 ... 13 mm
Цвет	голубой/черный
Information on materials, cable connector	PA
Материал уплотнений	EPDM
Вес продукта	13 g
Размер контейнера	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)