

Крепежный винт NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

№ изделия: 8151589

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Температура окружающей среды | -40 ... 75 °C |
| Класс защиты | IP66 IP68 |
| Примечание по классу защиты | IP68 at 5 bar for 30 minutes |
| Категория ATEX Газ | II 2G |
| Категория ATEX Пыль | II 2D |
| Взрывозащита типа "Газ" | Ex eb IIC Gb |
| Взрывозащита типа "Пыль" | Ex tb IIIC Db |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU RoHS |
| Размер | M20x1,5 |
| Цвет | Черный |
| Information on materials, cable connector | PA |
| Материал уплотнений | EPDM |
| Вес продукта | 5 g |
| Размер контейнера | 1 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |