

Крепежный винт NETC-P-M20-PBK-T14

№ изделия: 8151591

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Класс защиты	IP66 IP68
Примечание по классу защиты	IP68 at 5 bar for 30 minutes
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex eb IIC Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tb IIIC Db
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
Размер	M20x1,5
Цвет	Черный
Information on materials, cable connector	PA
Материал уплотнений	EPDM
Вес продукта	2 g
Размер контейнера	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)