

Уплотнительное кольцо OL-M7

№ изделия: 8153155

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 3 МПа
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 435 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Ручная затяжка при комнатной температуре	Да
Номинальный момент затяжки	3 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	0,1 g
Пневматическое присоединение	M7
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал упоров	Алюминий
Материал уплотнений	HNBR